



Additivo per ritocco con DIAMONT

Categoria prodotto: **C 5**

Campi di impiego

Additivo speciale per DIAMONT. Nei sistemi di ritocco BLEND'ART e DIAMONT garantisce un'alta qualità dei lavori di sfumatura.

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 12 % ± 2	Densità 0,860 – 0,960 g/cm ³
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

Applicazione

Le basi di miscelazione, nuove, devono essere prima mescolate manualmente e poi per 15' minuti sotto tintometro prima dell'uso. Agitare tutti i prodotti conservati sotto tintometro due volte al giorno per 15' minuti.

Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART – ritocco DIAMONT – A 3.1 – A 3.3






Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONT BLENDER



		Opzione 1	Opzione 2*
	DIAMONT Colore DIAMONT BLENDER	50 g <u>50 g</u> 100 g	50 g <u>50 g</u> 100 g
	BC 101	/	10 g
	BC 020	60 g	50 g
	* per ottenere dei risultati migliori aggiungere BC 101 nei colori oro e argento che contengono minimo il 75% di tinta base alluminio. Miscelare bene e filtrare prima dell'utilizzo.		
	Viscosità a 20°C: Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:	da 22 a 25 secondi da 14 a 15 secondi	
	Potlife: I colori miscelati con DIAMONT BLENDER possono essere mantenuti per 1 settimana in contenitore chiuso.		
	HVLP – a caduta Minijet-HVLP	1,3 – 1,5 mm 1,0 – 1,2	0,7 bar al cappello 0,7 bar al cappello
	Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART – ritocco DIAMONT – A 3.1 – A 3.3		
	Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART – ritocco DIAMONT – A 3.1 – A 3.3		

Finitura

Vedi sistemi di ritocco BLEND'ART – ritocco DIAMONT – A 3.1 – A 3.3

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.