

Additief voor bijspuitreparaties met DIAMONT

Product Categorie: **C 5**

### Toepassingsgebied

Speciaal additief voor DIAMONT 2 laags systemen. Verzekert een hoog kwaliteit resultaat met bijspuitreparaties en cosmetische schade reparaties, volgens de instructies zoals beschreven in het BLEND'ART proces.

### Aanvullende informatie

#### Technische eigenschappen

Vaste stof 12,0 % ± 2	Dichtheid 0,860 – 0,960 g/cm <sup>3</sup>
Opslagtemperatuur min. 5°C tot max. 45°C	Houdbaarheid 24 maanden

### Applicatie

Voor gebruik nieuwe mengkleuren eerst handmatig oproeren, aansluitend 15 minuten op de mengmachine. Meng alle producten op de mengmachine 15 minuten twee keer per dag.

### Ondergrond / Voorbehandeling / Reiniging


Zie proces zoals beschreven in BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

De informatie op dit blad is gebaseerd op de huidige kennis. Er zijn vele factoren die effect hebben op het aanbrengen van onze producten, deze informatie onthefte de gebruiker niet van eigen onderzoek en testen. Deze data geeft ook geen garantie op bepaalde eigenschappen of geschiktheid van het product in specifiek gebruik. De omschrijving, tekening, foto's verhoudingen gegeven in deze data sheet zijn voor algemeen gebruik. Dit kan veranderen zonder vooraf gaande informatie en maakt geen deel uit van de overeengekomen contactuele productspecificaties. De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.mmpaint.com](http://www.mmpaint.com) of via de verkoopsorganisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van onze producten dat eigendom rechten en bestaande regelgeving in acht worden genomen.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



## DIAMONT BLENDER



		Optie 1	Optie 2*
	DIAMONT kleur	50 g	50 g
	DIAMONT BLENDER	<u>50 g</u>	<u>50 g</u>
	BC 101	100 g	100 g
	BC 020	/	10 g
		60 g	50 g
	* Het toevoegen van BC 101 kan in geval van goud en/of zilverachtige kleuren met minstens 75% aluminium mengkleur een nog beter resultaat geven. Goed roeren en zeven voor gebruik.		
	<b>Viscositeit bij 20°C:</b>		
	ISO 4-cup:	22 tot 25 seconden	
	DIN 4-cup:	14 tot 15 seconden	
	<b>Potlife:</b> Kleur gemengd met DIAMONT BLENDER kan 1 week bewaard worden in een afgesloten blik.		
	<b>HVLP- bovenbeker spuitpistool</b>	1,3 – 1,5 mm	0,7 bar (luchtkap)
	<b>Minijet-HVLP pistool</b>	1,0 – 1,2 mm	0,7 bar (luchtkap)
	Zie procesbeschrijving in BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3		
	Zie procesbeschrijving in BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3		

### Afwerking

Zie procesbeschrijving in BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

### Veiligheidsinformatie

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm

Uitsluitend voor professioneel gebruik

Neem de veiligheidsvoorschriften en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor het gebruik van deze producten in acht