

Lakkering av plastdeler

DIAMONT og klarlakk

A 1.6.2

Prosessbeskrivelse

Overflaten forbehandles som beskrevet i PREP'ART A 1.5 – A 1.6. Obs: bruk ikke FLEX i DIAMONT baselakk. Se instruksjoner gitt i HMS datablader for hvert enkelt produkt.

Overflater

- 1) og 2) for høyglans, glansreduert og struktur på hård plast
- 3) høyglans for PU skum





Nødvendige produkter

- CRYSTALTOP HD
- STARTOP HS
- DIAMONTOP MS
- CHRONOTOP
- SPECIAL MAT 09 / MT 900
- FLEX

1. Hård plast

Ikke tilsett FLEX i klarlakkens dersom du sprøyter et klarlakkssystem med DIAMONT på hård plast.

2. Matt og struktur på hård plast

		Matt og / eller struktur	glansreduert og / eller strukturt
	CRYSTALTOP HD SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 SC 850	50 volum% 50 volum%* 25 volum% 25 volum%	70 volum% 30 volum%* 25 volum% 25 volum%
	STARTOP HS SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 BC 020	50 volum% 50 volum%* 25 volum% 25 volum%	70 volum% 30 volum%* 25 volum% 25 volum%
	DIAMONTOP MS SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000	50 volum% 50 volum% * 20 volum%	70 volum% 30 volum%* 20 volum%
	CHRONOTOP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 9000 BC 020	50 volum% 50 volum%* 25 volum% 25 – 50 volum%	70 volum% 30 volum%* 25 volum% 25 – 50 volum%

* * eller som spesifisert i mikseformelen

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarlig ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.





R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Lakkering av plastdeler

DIAMONT og klarlakk

A 1.6.2

3. PU skum

	CRYSTALTOP HD FLEX H 9000 SC 850	100 volum% 20 volum% 30 volum% 25 volum%
	STARTOP HS FLEX H 9000 BC 020	100 volum% 20 volum% 30 volum% 25 volum%
	DIAMONTOP MS FLEX H 9000	100 volum% 20 volum% 25 volum%
	CHRONOTOP FLEX H 9000 BC 020	100 volum% 20 volum% 30 volum% 25 – 50 volum%

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.