

Informações técnicas

DIAMONT BLENDER

Aditivo para reparações de esbatimentos com o DIAMONT

Categoria do produto: **C 5**

Campos de utilização

Aditivo especial para fundos DIAMONT. Garante resultados de alta qualidade em reparações de esbatimento e de danos cosméticos de acordo com as instruções seguintes para reparações de esbatimentos com DIAMONT conforme descrito nos processos BLEND'ART.

Informações adicionais

Características técnicas

Conteúdo de sólidos 12,0 % ± 2	Densidade 0,860 – 0,960 g/cm ³
Temperatura de armazenamento mínima de 5°C a máxima 45°C	Tempo de armazenamento 24 meses

Aplicação

Antes de serem utilizadas, as novas bases de mistura têm de ser agitadas primeiro manualmente e, depois, na máquina de mistura durante 15 minutos. Agitar todos os produtos armazenados na máquina de mistura duas vezes por dia, durante 15 minutos.

Substratos / Tratamento prévio / Limpeza





Consulte o processo descrito em BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Os dados constantes deste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência actuais. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, esta informação não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida na nossa página Web (www.rmpaint.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade de assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade, leis e legislação em vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



DIAMONT BLENDER

	Opção 1	Opção 2*
	DIAMONT cor DIAMONT BLENDER	50 g 50 g
	BC 101 BC 020	100 g 10 g 50 g
	* Pode adicionar BC 101 para garantir melhores resultados para cores prateadas e douradas, assim como para cores com um teor base de mistura de alumínio igual ou superior a 75%. Filtre antes de aplicar.	
	Viscosidade a 20 °C: Norma ISO 4: 22 a 25 segundos Norma DIN 4: 14 a 15 segundos	
	Tempo de vida: Pode guardar a tinta misturada com DIAMONT BLENDER durante 1 semana num recipiente vedado.	
	Pistola HVLP de alimentação por gravidade Pistola Minijet-HVLP	1,3 – 1,5 mm 0,7 bars no bico 1,0 – 1,2 mm 0,7 bars no bico
	Consulte o processo descrito em BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	
	Consulte o processo descrito em BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	

Acabamento

Consulte o processo descrito em BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Instruções de segurança

Não se pode excluir que este produto contém partículas < 0,1 µm.

Estes produtos destinam-se exclusivamente a um uso profissional.

Adopte as recomendações de segurança atuais e o equipamento de protecção pessoal para a utilização deste produto