

Campos de aplicación

Aditivo especial para fondos DIAMONT. Garantiza resultados de alta calidad en las reparaciones con difuminado y las reparaciones de daños estéticos realizadas siguiendo las instrucciones para reparaciones con difuminado con DIAMONT, como se explica en los procesos BLEND'ART.

Información adicional

Características técnicas

Contenido de sólidos 12,0 % ± 2	Densidad 0,860 – 0,960 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

Las nuevas bases de mezcla se deben agitar manualmente antes de usarlas y, además, cada 15 minutos en la mezcladora. Agitar todos los productos almacenados en la mezcladora durante 15 minutos dos veces al día.

Substrato / Pretratamiento / Limpieza






Ver el proceso descrito en BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

DIAMONT BLENDER



	Opción 1	Opción 2*
	Color DIAMONT	50 g
	DIAMONT BLENDER	<u>50 g</u>
		100 g
	BC 101	/
	BC 020	60 g
<p>* Para garantizar los mejores resultados para colores dorados y plateados, así como para los colores que tienen un contenido de base de mezcla de aluminio de al menos el 75%, se puede añadir BC 101. Filtrar antes de la aplicación.</p>		
	Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: 22 a 25 segundos Copa DIN 4: 14 a 15 segundos	
Vida de mezcla: La pintura mezclada con DIAMONT BLENDER se puede almacenar durante una semana en un envase hermético.		
	Pistola de gravedad HVLP Minijet HVLP	1,3 – 1,5 mm 1,0 – 1,2 mm 0,7 bares en la boquilla 0,7 bares en la boquilla
	Ver el proceso descrito en BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	
	Ver el proceso descrito en BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3	

Acabado

Ver el proceso descrito en BLEND'ART - DIAMONT BLENDING – A 3.1 – A 3.3

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.