



# CARIZZMA CRYSTAL

## Descripción del producto

A principios de los años 2000, los fabricantes de automóviles comenzaron a usar un pigmento único que, a pesar de su pequeño tamaño, ofrece un brillo chispeante. Estos innovadores pigmentos se encuentran en las bases CRYSTAL BASE y ONYX HD. Para señalar qué bases los contienen, la descripción del color contiene la palabra "CRYSTAL".

Los colores siguientes son colores personalizados intermedios que utilizan esas bases. Cuando mejor se aprecian es con iluminación directa, pero hacen que se vuelvan las miradas con cualquier luz.

## Sistema de pintura

**Sistema de pintura 1:** Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL sobre mano previa ONYX HD CARIZZMA Precoat

**Sistema de pintura 2:** Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL

## Notas:

- Consulte la hoja de datos técnicos "CARIZZMA, Substratos y pretratamiento".
- Si se van a aplicar acabados multicolor o se utilizará una gran cantidad de cinta de enmascarar para realizar trabajos con distintos diseños, es recomendable añadir ONYX HD ACTIVATOR al fondo o a la capa de base para conseguir el máximo grado de dureza de la superficie y de resistencia a la cinta.

### Relación de mezcla:

Color sólido ONYX HD*	100 (vol.)	0,1 l
ONYX HD ACTIVATOR	5 (vol.)	5 g
HYDROMIX	60 – 80 (vol.)	60 – 80 g

Añadir ONYX HD ACTIVATOR y agitar con cuidado otra vez.

Añadir HYDROMIX y agitar cuidadosamente.

Filtrar antes de la aplicación.

**Vida útil de la mezcla:** 1 h (máx.) a 20 °C

**Evaporación:** Evaporación hasta mate después de cada mano.

**Secado:** 20 min. a 60 °C (antes de enmascarar)

\*ONYX HD ACTIVATOR no es adecuado para su utilización en fórmulas de mezcla que contienen las dispersiones base agua CB760, CB86R o CB83R

## 2004/42/IIB(d)(420)419:

El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es, como máximo, de 420 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.






# CARIZZMA CRYSTAL


Sistema de pintura 1

Mano previa  
Fondo  
Laca

ONYX HD CARIZZMA Precoat  
Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL  
CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

	Mixing ratio	<p><b>Mano previa:</b></p> <p>ONYX HD CARIZZMA Precoat      100 (vol.) HYDROMIX                              60 (vol.)</p> <p>Mezclar el fondo ONYX HD Precoat según la fórmula y mezclar con intensidad inmediatamente después de pesar la mezcla. Añadir HYDROMIX y mezclar intensamente de inmediato después de pesar la mezcla. Filtrar antes de la aplicación.</p> <hr/> <p><b>Fondo:</b></p> <p>Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL 100 (vol.) HYDROMIX                              60 (vol.)</p> <p>Mezclar el fondo ONYX HD según la fórmula y mezclar con intensidad inmediatamente después de pesar la mezcla. Añadir HYDROMIX y mezclar intensamente de inmediato después de pesar la mezcla. Filtrar antes de la aplicación. Atención: No insertar en la pistola filtros de menos de 190 µm al aplicar fondos metalizados o de efecto perla.</p>									
	Viscosidad de aplicación	42 a 68 segundos con copa ISO 4 a 20 °C									
	Vida de la mezcla	ONYX HD listo para usar: 1 semana en envase hermético de plástico									
	Pistola	Pistola de gravedad HVLP 1,4 - 1,5 mm      0,7 bares en la boquilla									
	Aplicación	<table><tr><td></td><td><b>Mano previa</b></td><td><b>Fondo</b></td></tr><tr><td>Manos</td><td>2 – 3</td><td>1 – 2 + mano de efecto</td></tr><tr><td>Espesor de película: 20 – 25 µm</td><td></td><td>12 – 15 µm</td></tr></table>		<b>Mano previa</b>	<b>Fondo</b>	Manos	2 – 3	1 – 2 + mano de efecto	Espesor de película: 20 – 25 µm		12 – 15 µm
	<b>Mano previa</b>	<b>Fondo</b>									
Manos	2 – 3	1 – 2 + mano de efecto									
Espesor de película: 20 – 25 µm		12 – 15 µm									
	Tiempo de evaporación	Evaporación hasta mate después de cada mano.									

Laca:

	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	Aplicar siguiendo las instrucciones de la Hoja de datos técnicos.
---	----------------------------	---



# CARIZZMA CRYSTAL

Sistema de pintura 2

Fondo  
Laca

Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL  
CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP

	Relación de mezcla	Fondo: Color ONYX HD CARIZZMA CRYSTAL 100 (vol.) HYDROMIX 60 (vol.) Mezclar el fondo ONYX HD según la fórmula y mezclar con intensidad inmediatamente después de pesar la mezcla. Añadir HYDROMIX y mezclar intensamente de inmediato después de pesar la mezcla. Filtrar antes de la aplicación. Atención: No insertar en la pistola filtros de menos de 190 µm al aplicar fondos metalizados o de efecto perla.
	Viscosidad de aplicación Vida de la mezcla	42 a 68 segundos con copa ISO 4 a 20 °C ONYX HD listo para usar: 1 semana en envase hermético de plástico
	Pistola	Pistola de gravedad HVLP 1,4 - 1,5 mm 0,7 bares en la boquilla
	Aplicación	Manos 1 - 2 + mano de efecto Espesor de película 12 - 15 µm
	Tiempo de evaporación	Evaporación hasta mate después de cada mano.

Laca:

	CARIZZMA CUSTOMCLEAR CP	Aplicar siguiendo las instrucciones de la Hoja de datos técnicos.
--	----------------------------	---

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2012