

Verniciatura delle plastiche

ONYX HD più trasparente

A 1.6.4

Descrizione del ciclo

Seguire le istruzioni di preparazione del supporto da verniciare indicate in "PREP'ART" A 1.5 – A 1.6.

Attenzione: non utilizzare FLEX all'interno delle basi opache ONYX HD.

Seguire le istruzioni di indicate all'interno delle schede tecniche del prodotto utilizzato.

Supporti

- 1) e 2) finiture opache, satinare e/o testurizzate su plastiche rigide
- 3) finiture lucide per schiume PU



Prodotti richiesti

- STARLUX CP
- SUPREMELUX CP
- CHRONOLUX CP
- CRYSTALCLEAR CP
- DIAMONTCLEAR CP
- DIAMONTOP CP
- SPECIAL MAT 09 / MT 900
- FLEX

1. Plastiche rigide.

Non aggiungere l'elasticizzante FLEX ai trasparenti se applicati su ONYX HD per la verniciatura delle plastiche rigide.

2) Finiture opache, satinare e/o testurizzate su plastiche rigide

		Opache e / o testurizzate	Satinate e / o testurizzate
	STARLUX CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% in volume 150% in volume* 100% in volume 100% in volume	200% in volume 100% in volume* 100% in volume 100% in volume
	CHRONOLUX CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% in volume 150% in volume* 100% in volume 100% in volume	200% in volume 100% in volume* 100% in volume 100% in volume

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.rmpaint.com o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Verniciatura delle plastiche

ONYX HD più trasparente

A 1.6.4

2) Finiture opache, satinare e/o testurizzate su plastiche rigide

		Opache e / o testurizzate	Satinate e / o testurizzate
	CRYSTALCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% in volume 150% in volume* 100% in volume 100% in volume	200% in volume 100% in volume* 100% in volume 100% in volume
	DIAMONTCLEAR CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	150% in volume 150% in volume* 100% in volume 100% in volume	200% in volume 100% in volume* 100% in volume 100% in volume
	DIAMONTOP CP SPECIAL MAT 09 / MT 900 H 420 SC 820	200% in volume 150% in volume* 100% in volume 50% in volume	270% in volume 100% in volume* 100% in volume 30% in volume







* o come specificato nella formula colore

Verniciatura delle plastiche

ONYX HD più trasparente

A 1.6.4

3. Schiuma PU

	STARLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% in volume 60% in volume 120% in volume 100% in volume
	SUPREMELUX CP FLEX H 420 SC 850	300% in volume 60% in volume 120% in volume 100% in volume
	CHRONOLUX CP FLEX H 420 SC 820	300% in volume 60% in volume 120% in volume 100% in volume
	CRYSTALCLEAR CP FLEX H 420 SC 850	300% in volume 60% in volume 120% in volume 100% in volume
	DIAMONTCLEAR CP FLEX H 420 SC 820	300% in volume 60% in volume 120% in volume 100% in volume
	DIAMONTOP CP FLEX H 420	400% in volume 60% in volume 120% in volume

Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.