


Инфракрасная сушка

Параметры ИК-сушки для продуктов R-M D 4



Описание процесса

Рекомендуемые параметры ИК-сушки для продуктов авторемонта

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.


	Длительность	Мощность-ИК (короткие волны)	Повышение температуры	Макс. Температура поверхности
Материалы для подложки				
Шпатлевки STOP	4 мин.	20°C / мин.		80°C
STOP FILLER II	10 мин.	20°C / мин.		90°C
AKROFILL	3 мин.	15°C / мин.		65°C
	7 мин.	20°C / мин.		100°C
Наполнители	4 мин.	15°C / мин.		60°C
	5 мин.	20°C / мин.		80°C
DIRECTFILLER	4 мин.	15°C / мин.		60°C
	6 мин.	20°C / мин.		80°C
PERFECTFILLER с SPEEDFLASH	6 мин.	20°C / мин.		80°C
PERFECTFILLER с SPEEDFLASH S	4 мин.	20°C / мин.		80°C

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

Инфракрасная сушка

Параметры ИК-сушки для продуктов R-M D 4



	Длительность	Мощность-ИК (короткие волны)	Длительность
		Повышение температуры	
Базовые эмали			
ONYX HD	4 мин.	15°C / мин.	60°C
DIAMONT	4 мин.	15°C / мин.	60°C
UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS	4 мин. 4 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 90°C
R-M стандартный-clear			
	4 мин. 4 мин.	15°C / мин. 20°C / мин.	60°C 90°C
EASYCLEAR C 2510 / EVERCLEAR C 2550	10 мин.	15°C / мин.	100°C
GLOSSCLEAR C 2560	10 мин.	25°C / мин.	115°C
RAPIDCLEAR C 2570	10 мин.	25°C / мин.	70°C